

ESCHENBACH

Handloop met led-verlichting mobilux, Type: 3**Bestelgegevens**

Bestelnummer	490818 3
GTIN	4048347830177
Artikelklasse	49A

Omschrijving**Uitvoering:**

Asferische lichte PXM-lens, aan beide zijden voorzien van harde ceratec®-coating, heldere homogene verlichting door SMD-led en collimatie-optiek. Spanningsregeling door Step-Up-converter, daardoor een constant helder blijvende verlichting. 3 verschillende lichtkleuren, te kiezen via 2 bijgeleverde opsteekbare filters. Extra groot gezichtsveld voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen.

Levering:

Inclusief 2 batterijen nr. 081561 gr. LR6, 3 opsteekbare filters en etui voor lensbescherming.

Technische beschrijving

Lens lengte	90 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Serie	mobilux LED
Aantal inbegrepen batterijen	2
Vergroting (x-voudig)	3
Lens breedte	54 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Lenstype	asferisch
Verlichting	SMD-led
Verpakking	Etui voor lensbescherming

Producttype

Handloop met verlichting

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6

081561 LR6