



Accu-haakse slijper 18 V, Type: M18FLAG



Bestelgegevens

Bestelnummer	077135 M18FLAG
GTIN	4058546220600
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-haakse slijper Ø 230 mm. Uitvoering met dodemansschakelaar en herstartbeveiliging.

Nieuwste generatie van de borstelloze POWERSTATE™-motor (werkt op slechts één 18 V / 12 Ah High Output™ accupack).

Levering:

Inclusief 1× 18 V / 12 Ah **High Output™** Li-ion-accu, lader M12-18 FC, beschermkap, AVS-handvat aan de zijkant, Fixtec-snelspanmoer, 2× verwisselbaar stofbeschermrooster, transportkoffer.

Technische beschrijving

Maximale doorslijpdiepte	65 mm
Accucapaciteit	12 Ah
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type HB 18 V
Maximaal toerental	6600 min ⁻¹
Fabrikantnummer	M18FLAG230XPDB-121C
Accuspanning	18 V
Gewicht	5,2 kg

Maximale vibratie volgens EN	8,7 m/s ²
Herstartblokkering	ja
Maximale schijf-Ø	230 mm
Bijzonderheid	FIXTEC
Bijzonderheid	Dodemansschakelaar
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	1
Verpakking	Transportkoffer
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Haakse slijper

Accessoires

Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB55	073809 MHB55
Li-ion-systeem M18B5 Accutype MB18	073816 MB18
Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB12	073811 MHB12
AccustartersetHigh Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB3	073808 MHB3
AccustartersetHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB8	073810 MHB8
Accustarterset Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-ion-systeem M18B2 Accutype MB18	073827 MB18
AccustartersetHigh Output™ Accutype M18HNRG3	073826 M18HNRG3
AccustartersetHigh Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8