

**RENISHAW****Robijnkogeltaster keramisch lengte 50 mm, Kogel-Ø D: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	494234 4
GTIN	2050002041035
Artikelklasse	49F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Tasterinzetstukken voor meet- en gereedschapsmachines van keramiek met M4-aansluitdraad.

**Opmerking:**

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø S	3 mm
Gewicht	3,9 g
Lengte L	50 mm
Materiaal schacht	Keramiek
Kogel-Ø D	4 mm
effectieve werklengte	33,5 mm
Draadaansluiting	M4
Materiaal punt	Robijn
Producttype	Taster