



Haakse slijper GWX, Type: 9-115S



Bestelgegevens

Bestelnummer	077050 9-115S
GTIN	3165140962537
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

- **Eenvoudig en snel:** Eenvoudige wisseling van slijperaccessoires zonder te verliezen delen en extra gereedschap.
- **Geen extra sleutel meer noodzakelijk.**
- **Uitgebreid:** Grote keuze aan haakse slijpers en accessoires met volle achterwaartse compatibiliteit.
- **Maximaal comfort door snel en 100% zonder gereedschap wisselen van accessoires.**
- **Betrouwbaar:** Accessoires met een specifieke draairichting kunnen met behulp van het innovatieve X-LOCK-systeem niet meer onjuist worden gemonteerd. Maximale gebruikersbescherming dankzij akoestisch signaal bij correcte montage.
- **Schoon werken zonder lastige krassen! Geringere en minder duidelijke slijpsporen bij X-LOCK haakse slijpers.**

Haakse slijper 115 mm, 900 W motor met directe koeling. **X-Lock-systeem.**

Levering:

Inclusief extra Vibration Control-handvat, beschermkap, koffer voor klussers.

Technische beschrijving

Toerentalbereik	2800 - 11000 min ⁻¹
Wattage	900 W
Herstartblokkering	ja
Bijzonderheid	Variabel toerental

Fabrikantnummer	GWX 9-115 S
Maximale schijf-Ø	115 mm
Gewicht	2,1 kg
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Energievoorziening	Netvoeding
Serie	X-LOCK-systeem
Producttype	Haakse slijper