



## Haakse slijper GWX, Type: 14-125



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077050 14-125
GTIN	3165140962322
Artikelklasse	03C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Eenvoudig en snel:** Eenvoudige wisseling van slijperaccessoires zonder te verliezen delen en extra gereedschap.
- **Geen extra sleutel meer noodzakelijk.**
- **Uitgebreid:** Grote keuze aan haakse slijpers en accessoires met volle achterwaartse compatibiliteit.
- **Maximaal comfort** door snel en 100% zonder gereedschap wisselen van accessoires.
- **Betrouwbaar:** Accessoires met een specifieke draairichting kunnen met behulp van het innovatieve X-LOCK-systeem niet meer onjuist worden gemonteerd. Maximale gebruikersbescherming dankzij akoestisch signaal bij correcte montage.
- **Schoon werken zonder lastige krassen!** Geringere en minder duidelijke slijpsporen bij X-LOCK haakse slijpers.

Haakse slijper 125 mm met 1.400 W motor. **X-Lock-systeem.**

#### Levering:

Inclusief extra handvat, beschermkap en doos.

### Technische beschrijving

Bijzonderheid	Zachte aanloop
Wattage	1400 W
Maximale schijf-Ø	125 mm
Herstartblokkering	ja

Fabrikantnummer	GWX 14-125
Gewicht	2,3 kg
Toerentalbereik	11000 min <sup>-1</sup>
Verpakking	Karton
Energievoorziening	Netvoeding
Serie	X-LOCK-systeem
Producttype	Haakse slijper