



Haakse slijper GWX, Type: 19-125S



Bestelgegevens

Bestelnummer	077050 19-125S
GTIN	3165140962490
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

- **Eenvoudig en snel:** Eenvoudige wisseling van slijperaccessoires zonder te verliezen delen en extra gereedschap.
- **Geen extra sleutel meer noodzakelijk.**
- **Uitgebreid:** Grote keuze aan haakse slijpers en accessoires met volle achterwaartse compatibiliteit.
- **Maximaal comfort door snel en 100% zonder gereedschap wisselen van accessoires.**
- **Betrouwbaar:** Accessoires met een specifieke draairichting kunnen met behulp van het innovatieve X-LOCK-systeem niet meer onjuist worden gemonteerd. Maximale gebruikersbescherming dankzij akoestisch signaal bij correcte montage.
- **Schoon werken zonder lastige krassen!** Geringere en minder duidelijke slijpsporen bij X-LOCK haakse slijpers.

Haakse slijper 125 mm met 1.900 W motor. **X-Lock-systeem.**

Levering:

Inclusief extra Vibration-Control-handvat, beschermkap en doos.

Technische beschrijving

Maximale schijf-Ø	125 mm
Fabrikantnummer	GWX 19-125 S
Wattage	1900 W
Gewicht	2,5 kg

Toerentalbereik	2800 - 11500 min ⁻¹
Herstartblokkering	ja
Bijzonderheid	Variabel toerental; Kickback Control
Verpakking	Karton
Energievoorziening	Netvoeding
Serie	X-LOCK-systeem
Producttype	Haakse slijper