



## Kernboormachine, Type: MAB455



### Bestelgegevens

Bestelnummer	076535 MAB455
GTIN	4250187506369
Artikelklasse	07E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Geïntegreerd intern smeersysteem, magneetindicator voor de bewaking van de magnetische bevestigingskracht.**
- **Geïntegreerd snijoliereservoir, complete kabelgeleiding in de behuizing.**
- **Oliebadaandrijving.**

Robuuste magneet-kernboormachine voor alle soorten materiaal. Met MK2-gereedschapsopname, **Keyless-snelwisselboorsysteem. Inclusief kernboren Ø 14 / 18 / 22 mm**, snijdiepte 30 mm.

#### Levering:

Inclusief koffer, kernboorhouder, uitwerpstift voor kernboren, veiligheidsketting, **magnetische spaanhaak**, smeersysteem en bedieningsgereedschap.

#### Opmerking:

- **Kernboren vindt u onder nr. 118780 tot 118825.**
- **Kernboormachines met automatische voeding, vacuüm-opspanplaat en buis-spaninrichtingen op aanvraag.**
- **Perslucht-kernboormachines met ATEX-standaard op aanvraag.**

### Technische beschrijving

Breedte	175 mm
Werkslag	160 mm
Gereedschapsopname afmeting	19 mm Weldon
Maximale spiraalboor-Ø in staal	18 mm
Maximale kernboor-Ø in staal	40 mm
Toerentalbereik 2e stand	450 min <sup>-1</sup>
Wattage	1150 W
Gewicht	13 kg
Breedte magneetvoet	168 mm
Hoogte	440 mm
Toerentalbereik 1e stand	250 min <sup>-1</sup>
Lengte magneetvoet	84 mm
Lengte	295 mm
Fabrikantnummer	MAB455
Gereedschapsopname vorm	MK2
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Kernboormachine

## Accessoires

Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Kernborensset HSS	118825

Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18