



Kernboormachine, Type: MAB1300



Bestelgegevens

Bestelnummer	076535 MAB1300
GTIN	4250187507151
Artikelklasse	07E

Omschrijving

Uitvoering:

- **Geïntegreerd intern smeersysteem, magneetindicator voor de bewaking van de magnetische bevestigingskracht.**
- **Geïntegreerd snijoliereservoir, complete kabelgeleiding in de behuizing.**
- **Oliebadaandrijving.**

De sterkste magneet-kernboormachine die op de markt is, met 2300-watt-motor, **kernboren tot Ø 130 mm en draadsnijden tot M42**. Motor met groot toerentalbereik (30 – 550 1/min), 3-spoelen-magneet voor extreem hoge houdkracht. Nieuwe tegenhouder voor eenvoudig ombouwen van kern- naar spiraalboren. **Servo-ondersteuning** voor boren vrijwel zonder krachtsinspanning. **Inclusieve kernboren Ø 17,5 / 21 / 24 mm, snijdiepte 55 mm. draadsnijadapters M20 / M24 / M27.**

Toepassing:

Dankzij traploze toerentalregeling via de sterk vertragende tandwieloverbrengingen kunnen draadtappen, spiraalboren, ruimers, verzinkboren en kernboren voor alle materiaalkwaliteiten worden toegepast.

Levering:

Inclusief koffer, kernboorhouder, uitwerpstift voor kernboren, veiligheidsketting, **magnetische spaanhaak**, smeersysteem en bedieningsgereedschap.

Opmerking:

- Kernboren vindt u onder nr. 118780 tot 118825.
- Kernboormachines met automatische voeding, vacuüm-opspanplaat en buis-spaninrichtingen op aanvraag.
- Perslucht-kernboormachines met ATEX-standaard op aanvraag.

Technische beschrijving

Maximale ruim-Ø	50 mm
Fabrikantnummer	MAB1300
Breedte magneetvoet	360 mm
Gereedschapsopname afmeting	19 mm, 32 mm Weldon
Gewicht	51 kg
Werkslag	310 mm
Maximale tap-Ø in staal	M42 mm
Lengte	495 mm
Gereedschapsopname vorm	MK4
Breedte	255 mm
Toerentalbereik 2e stand	50 - 120 min ⁻¹
Hoogte	560 mm
Maximale verzink-Ø	80 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	45 mm
Lengte magneetvoet	120 mm
Toerentalbereik 3e stand	130 - 350 min ⁻¹
Toerentalbereik 1e stand	30 - 80 min ⁻¹
Toerentalbereik 4e stand	210 - 550 min ⁻¹
Wattage	2300 W
Maximale kernboor-Ø in staal	130 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Kernboormachine

Accessoires

Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Kernborensset HSS	118825
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23