



Kernboormachine, Type: MAB825



Bestelgegevens

Bestelnummer	076535 MAB825
GTIN	4250187507571
Artikelklasse	07E

Omschrijving

Uitvoering:

- **Geïntegreerd intern smeersysteem, magneetindicator voor de bewaking van de magnetische bevestigingskracht.**
- **Geïntegreerd snijoliereservoir, complete kabelgeleiding in de behuizing.**
- **Oliebadaandrijving.**

Het krachtpakket voor zwaar gebruik. Kernboren tot \varnothing 100 mm. **Draadsnijden tot maximaal M30** door

meegeleverde adapters. MK3-gereedschapsopname met **Keyless-snelwisselboorsysteem.**

Thermische beveiliging en slipkoppeling beschermen machine en gereedschap. Door een motor met 4 gangen, vollegolf-regelelektronica en draaimomentuitschakeling kan het optimale toerental zonder vermogensverlies worden ingesteld. **Inclusief kernboren \varnothing 17,5 / 21 / 24 mm**, snijdiepte 55 mm; **draadsnij-adapter M20 / M24 / M27.**

Levering:

Inclusief koffer, kernboorhouder, uitwerpstift voor kernboren, veiligheidsketting, **magnetische spanhaak**, smeersysteem en bedieningsgereedschap.

Opmerking:

- **Kernboren vindt u onder nr. 118780 tot 118825.**
- **Kernboormachines met automatische voeding, vacuüm-opspanplaat en buis-spaninrichtingen op aanvraag.**

· Perslucht-kernboormachines met ATEX-standaard op aanvraag.

Technische beschrijving

Gereedschapsopname vorm	MK3
Fabrikantnummer	MAB825
Toerentalbereik 2e stand	65 - 175 min ⁻¹
Breedte	240 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	31,75 mm
Toerentalbereik 1e stand	40 - 110 min ⁻¹
Maximale ruim-Ø	31,75 mm
Gereedschapsopname afmeting	19 mm, 32 mm Weldon
Lengte	370 mm
Maximale kernboor-Ø in staal	100 mm
Gewicht	25 kg
Werkslag	255 mm
Maximale tap-Ø in staal	M30 mm
Toerentalbereik 3e stand	140 - 360 min ⁻¹
Breedte magneetvoet	220 mm
Maximale verzink-Ø	50 mm
Wattage	1800 W
Toerentalbereik 4e stand	220 - 600 min ⁻¹
Hoogte	475 mm
Lengte magneetvoet	110 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Kernboormachine

Accessoires

Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Kernborensset HSS	118825
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20