



Kernboormachine, Type: MABASIC200



Bestelgegevens

Bestelnummer	076535 MABASIC200
GTIN	4250187506604
Artikelklasse	07E

Omschrijving

Uitvoering:

- **Geïntegreerd intern smeersysteem, magneetindicator voor de bewaking van de magnetische bevestigingskracht.**
- **Geïntegreerd snijoliereservoir, complete kabelgeleiding in de behuizing.**
- **Oliebadaandrijving.**

Magneet-kernboormachine met één stand, voor boor-Ø tot 32 mm. Met 19 mm (3/4 inch) Weldonopname.

Levering:

Inclusief koffer, kernboorhouder, uitwerpstift voor kernboren, veiligheidsketting, smeersysteem en bedieningsgereedschap.

Opmerking:

- **Kernboren vindt u onder nr. 118780 tot 118825.**
- **Kernboormachines met automatische voeding, vacuüm-opspanplaat en buis-spaninrichtingen op aanvraag.**
- **Perslucht-kernboormachines met ATEX-standaard op aanvraag.**

Technische beschrijving

Gewicht	12 kg
Wattage	900 W
Breedte magneetvoet	168 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Lengte	260 mm
Maximaal toerental 1e versnelling	450 min ⁻¹
Hoogte	360 mm
Werkslag	160 mm
Fabrikantnummer	MABASIC200
Maximale kernboor-Ø in staal	32 mm
Breedte	160 mm
Lengte magneetvoet	84 mm
Gereedschapsopname afmeting	19 mm Weldon
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Kernboormachine

Accessoires

Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Kernborensset HSS	118825
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25

Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19