

**HM-hamerboor SDS-max, Ø×totale lengte: 40X720mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	789204 40X720
GTIN	3165140565851
Artikelklasse	76K

**Omschrijving****Uitvoering:****Speciale geometrie van de HM-plaatjes voor langere standtijden.**

TARGET TIP TECHNOLOGY - scherpere gebogen punt: nauwkeuriger boren, geen wegglijden op het oppervlak, agressiever in betonstaal en hogere boorsnelheid. PGM-gecertificeerd - bevestigt nauwkeurige boorgaten die geschikt zijn voor pluggen, zowel voor chemische als mechanische ankers. Grote boorgruisinvoer voor snellere boorgruisafvoer en lagere wrijving. Boorpunt met vierkante doorsnede vanaf Ø 16 mm.

**Toepassing:**

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

**Opmerking:**

Generatie SDS-max-7 met ingebedde snijkanten van hardmetaal, gesoldeerd.

**Technische beschrijving**

Ø	40 mm
totale lengte	720 mm
Spiraallengte	600 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	SDS Max
Producttype	Steenboor

