

**HM-hamerboor SDS-max, Ø×totale lengte: 40X920mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	789204 40X920
GTIN	3165140565868
Artikelklasse	76K

Omschrijving**Uitvoering:****Speciale geometrie van de HM-plaatjes voor langere standtijden.**

TARGET TIP TECHNOLOGY - scherpere gebogen punt: nauwkeuriger boren, geen wegglijden op het oppervlak, agressiever in betonstaal en hogere boorsnelheid. PGM-gecertificeerd - bevestigt nauwkeurige boorgaten die geschikt zijn voor pluggen, zowel voor chemische als mechanische ankers. Grote boorgruisinvoer voor snellere boorgruisafvoer en lagere wrijving. Boorpunt met vierkante doorsnede vanaf Ø 16 mm.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

Opmerking:

Generatie SDS-max-7 met ingebedde snijkanten van hardmetaal, gesoldeerd.

Technische beschrijving

totale lengte	920 mm
Ø	40 mm
Spiraallengte	800 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	SDS Max
Producttype	Steenboor

