

Garant GRIDLINE

**TFT-monitorkast, Type: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	948401 2
GTIN	4062406151973
Artikelklasse	9GS

**Omschrijving****Uitvoering:**

TFT-monitorkast voor platte beeldschermen, afsluitbaar, met vast legbord. Traploos verstelbare kanteldeur met automatische stop, met polycarbonaat-ruit.

**Functie:**

IP41: Er is bescherming tegen verticaal vallend water en tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 1$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, kanteldeur antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Breedte	1250 mm
Monitorkast nuttige diepte onder	230 mm
Monitorkast nuttige diepte boven	150 mm
Hoogte	600 mm
Diepte boven	200 mm
Gewicht	36 kg
Diepte onder	275 mm
Monitorkast nuttige breedte	1190 mm

Monitorkast nuttige hoogte	460 mm
IP-klasse	IP 41
Materiaaldikte	0,9 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Monitorbehuizing

---

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Schuifgreep voor garderobekasten zonder cilinderhuis	914221