

Assortiment meetgereedschap, Aantal gereedschappen: 7



Bestelgegevens

Bestelnummer	952070 7
GTIN	2050002004061
Artikelklasse	91A

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 952070: 1 st.
GARANT digitale schuifmaat nr. 412680 gr. 150: 1 st.
GARANT beugelschroefmaat nr. 420402 gr. 0-25: 1 st.
GARANT winkelhaak nr. 450010 gr. 150×100: 1 st.
HOLEX hardmetalen kraspen nr. 458800 gr. HM: 1 st.
GARANT stalen liniaal nr. 461770 gr. 300: 1 st.
GARANT rolbandmaat nr. 462210 gr. 3: 1 st.
WIHA kunststof duimstok nr. 466200 gr. 2: 1 st.

Technische beschrijving

Diepte in G	16
Breedte	200 mm
Gewicht	1,65 kg
Aantal gereedschappen	7

Diepte	400 mm
Breedte in G	8
Uitvoering	met meetgereedschap
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x16
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Digitale schuifmaat IP54 met gegevensuitgang Meetbereik 150 mm	412680 150
Stalen liniaal, roestvrij Lengte 300 mm	461770 300
Winkelhaak gehard, platte uitvoering roestvrij, nauwkeurigheid 00 Sleutellengte 150X100 mm	450010 150X100
Rolbandmaat met kijkvenster Bandlengte 3 m	462210 3
Kunststof duimstok Lengte 2 m	466200 2
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 952070	952001 952070
Beugelschroefmaat Meetbereik 0-25 mm	420402 0-25
Pen kras, lengte: +-165mm Type	458800