


Garant GRIDLINE

**Sleuvscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 20×16G, Lades met fronthoogte / type: 125/3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950220 125/3
GTIN	4062406193287
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Randstrips, sleuvscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleuvscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleuvscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×16G.

**T.b.v.:**

Lades 20×16G.

**Inhoud:**

Randstrips set nr. 951560: 1 × Maat 125

Sleuvscheidingsstrips nr. 951510: 4 × Maat 125

Insteekscheidingsschot nr. 951741: 20 × Maat 125

**Technische beschrijving**

Geschikt voor lades nuttige diepte	400 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	500 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×16
geschikt voor lades nuttige diepte in G	16
geschikt voor lades nuttige breedte in G	20

Hoogte	100 mm
Gewicht	1,64 kg
Productnaamattribuut	20×16G
Producttype	Lade tussenschot

## Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 16G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951560 125
Insteekscheidingsschotten,breedte 4G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951741 125
Sleufscheidingsstripsdiepte 16G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951510 125