

Garant GRIDLINE

Sleuvscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 12×20G, Lades met fronthoogte / type: 75/1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950270 75/1
GTIN	4062406152468
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleuvscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleuvscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleuvscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 12×20G.

T.b.v.:

Lades 12×20G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951570: 1 × Maat 75

Sleuvscheidingsstrips nr. 951520: 2 × Maat 75

Insteekscheidingschot nr. 951741: 6 × Maat 75

Technische beschrijving

Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	12
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
Geschikt voor lades nuttige breedte	300 mm
Hoogte	50 mm

Gewicht	0,514 kg
Productnaamattribuut	12x20G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951570 75
Insteekscheidingsschotten,breedte 4G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951741 75
Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951520 75