


Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 12×20G, Lades met fronthoogte / type: 100/1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950270 100/1
GTIN	4062406152475
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 12×20G.

T.b.v.:

Lades 12×20G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951570: 1 × Maat 100

Sleufscheidingsstrips nr. 951520: 2 × Maat 100

Insteekscheidingschot nr. 951741: 6 × Maat 100

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	12
geschikt voor lades nuttige diepte in G	20

Geschikt voor lades nuttige breedte	300 mm
Hoogte	75 mm
Gewicht	0,776 kg
Productnaamattribuut	12x20G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Insteekscheidingsschotten,breedte 4G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951741 100
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951570 100
Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951520 100