

Garant GRIDLINE

**Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 12×20G, Lades met fronthoogte / type: 125/1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950270 125/1
GTIN	4062406152482
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 12×20G.

**T.b.v.:**

Lades 12×20G.

**Inhoud:**

Randstrips set nr. 951570: 1 × Maat 125

Sleufscheidingsstrips nr. 951520: 2 × Maat 125

Insteekscheidingschot nr. 951741: 6 × Maat 125

**Technische beschrijving**

Geschikt voor lades nuttige breedte	300 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	12
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
Hoogte	100 mm

Gewicht	1,05 kg
Productnaamattribuut	12x20G
Producttype	Lade tussenschot

---

## Accessoires

Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951520 125
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951570 125
Insteekscheidingschotten,breedte 4G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951741 125