


Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 20×20G, Lades met fronthoogte / type: 75/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950320 75/2
GTIN	4062406216450
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×20G.

T.b.v.:

Lades 20×20G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951570: 1 × Maat 75

Sleufscheidingsstrips nr. 951520: 5 × gr. 75

Insteekscheidingschot 2G nr. 951721: 4 × Maat 75

Insteekscheidingschot 4G nr. 951741: 8 × Maat 75

Technische beschrijving

Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	500 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
Hoogte	50 mm

Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	20
Gewicht	0,975 kg
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951570 75
Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951520 75
Insteekscheidingsschotten,breedte 4G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951741 75
Insteekscheidingsschotten,breedte 2G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951721 75