

Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 26×20G, Lades met fronthoogte / type: 125/1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950370 125/1
GTIN	4062406152888
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklit in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×20G.

T.b.v.:

Lades 26×20G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951570: 1 × Maat 125

Sleufscheidingsstrips nr. 951520: 4 × Maat 125

Insteekscheidingschot 5G nr. 951751: 11 × Maat 125

Insteekscheidingschot 6G nr. 951761: 2 × Maat 125

Technische beschrijving

Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×20
Hoogte	100 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	650 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	20

geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
Gewicht	1,904 kg
Productnaamattribuut	26x20G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951520 125
Insteekscheidingschotten,breedte 5G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951751 125
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951570 125
Insteekscheidingschotten,breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951761 125