

Garant GRIDLINE

**Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 26×20G, Lades met fronthoogte / type: 75/1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950370 75/1
GTIN	4062406152840
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×20G.

**T.b.v.:**

Lades 26×20G.

**Inhoud:**

Randstrips set nr. 951570: 1 × Maat 75

Sleufscheidingsstrips nr. 951520: 4 × Maat 75

Insteekscheidingschot 5G nr. 951751: 11 × Maat 75

Insteekscheidingschot 6G nr. 951761: 2 × Maat 75

**Technische beschrijving**

Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×20
geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
Geschikt voor lades nuttige breedte	650 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm

Hoogte	50 mm
Gewicht	0,937 kg
Productnaamattribuut	26x20G
Producttype	Lade tussenschot

## Accessoires

Insteekscheidingsschotten,breedte 5G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951751 75
Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951520 75
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951570 75
Insteekscheidingsschotten,breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951761 75