


Garant GRIDLINE

**Sleuvscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 26×20G, Lades met fronthoogte / type: 125/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950370 125/2
GTIN	4062406152895
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Randstrips, sleuvscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleuvscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleuvscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×20G.

**T.b.v.:**

Lades 26×20G.

**Inhoud:**

Randstrips set nr. 951570: 1 × Maat 125

Sleuvscheidingsstrips nr. 951520: 3 × Maat 125

Insteekscheidingschot 6G nr. 951761: 8 × Maat 125

Insteekscheidingschot 8G nr. 951781: 2 × Maat 125

**Technische beschrijving**

Hoogte	100 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×20
Geschikt voor lades nuttige breedte	650 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	26

geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
Gewicht	1,629 kg
Productnaamattribuut	26x20G
Producttype	Lade tussenschot

## Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951570 125
Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951520 125
Insteekscheidingschotten,breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951761 125
Insteekscheidingschotten,breedte 8G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951781 125