


Garant GRIDLINE

Inzetbakken-assortiment, 26×20G, Lades met fronthoogte / type: 50/1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950360 50/1
GTIN	4062406152826
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×20G.

T.b.v.:

Lades 26×20G.

Inhoud:

Inzetbakken 1K nr. 951415: 8 × Maat 6×6/4; 4 × maat 6×8/4; 2 × maat 2×6/1; 1 × maat 2×8/1

Inzetbak-insteekschotjes (10 stuks) nr. 951275: 5 × Maat C

Technische beschrijving

geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	26×20
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	50 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	150 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	250 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	200 mm

Geschikt voor lades met fronthoogte	300 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	650 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm
Materiaal	kunststof
Inzetbakken hoogte	25 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf	≥ 50 mm
Breedte	650 mm
Diepte	500 mm
Hoogte	25 mm
Diepte in G	20
Breedte in G	26
Gewicht	1,476 kg
Productnaamattribuut	26x20G
Producttype	Lade inzetbak

Accessoires

Inzetbak-insteekschotjesSet 10-delig Type C	951275 C
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedtexdiepte in G / type 2X8/1	951415 2X8/1
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedtexdiepte in G / type 6X8/4	951415 6X8/4
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedtexdiepte in G / type 6X6/4	951415 6X6/4
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedtexdiepte in G / type 2X6/1	951415 2X6/1