


Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 36×20G, Lades met fronthoogte / type: 100/1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950420 100/1
GTIN	4062406152697
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklit in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×20G.

T.b.v.:

Lades 36×20G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951570: 1 × Maat 100

Sleufscheidingsstrips nr. 951520: 5 × Maat 100

Insteekscheidingschot 6G nr. 951761: 12 × Maat 100

Technische beschrijving

geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Hoogte	75 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	36
Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	900 mm

Gewicht	1,688 kg
Productnaamattribuut	36x20G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951520 100
Insteekscheidingschotten,breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951761 100
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951570 100