


Garant GRIDLINE

**Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 36×20G, Lades met fronthoogte / type: 75/1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950420 75/1
GTIN	4062406152673
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×20G.

**T.b.v.:**

Lades 36×20G.

**Inhoud:**

Randstrips set nr. 951570: 1 × Maat 75

Sleufscheidingsstrips nr. 951520: 5 × Maat 75

Insteekscheidingschot 6G nr. 951761: 12 × Maat 75

**Technische beschrijving**

Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	900 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Hoogte	50 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
geschikt voor lades nuttige breedte in G	36
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm

Gewicht	1,135 kg
Productnaamattribuut	36x20G
Producttype	Lade tussenschot

---

## Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951570 75
Insteekscheidingsschotten,breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951761 75
Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951520 75