


Garant GRIDLINE

**Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 36×20G, Lades met fronthoogte / type: 75/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950420 75/2
GTIN	4062406152680
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×20G.

**T.b.v.:**

Lades 36×20G.

**Inhoud:**

Randstrips set nr. 951570: 1 × Maat 75

Sleufscheidingsstrips nr. 951520: 3 × Maat 75

Insteekscheidingschot 8G nr. 951781: 4 × Maat 75

Insteekscheidingschot 10G nr. 951801: 2 × Maat 75

**Technische beschrijving**

Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm
Hoogte	50 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	900 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
geschikt voor lades nuttige breedte in G	36

Nuttig ladeoppervlak in G	36x20
Gewicht	0,821 kg
Productnaamattribuut	36x20G
Producttype	Lade tussenschot

## Accessoires

Insteekscheidingsschotten,breedte 8G Geschikt voor lade-fronthoogte 75 mm	951781 75
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 20G Geschikt voor lade-fronthoogte 75 mm	951570 75
Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade-fronthoogte 75 mm	951520 75
Insteekscheidingsschotten,breedte 10G Geschikt voor lade-fronthoogte 75 mm	951801 75