


Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 36×20G, Lades met fronthoogte / type: 125/1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950420 125/1
GTIN	4062406153014
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×20G.

T.b.v.:

Lades 36×20G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951570: 1 × Maat 125

Sleufscheidingsstrips nr. 951520: 5 × Maat 125

Insteekscheidingschot 6G nr. 951761: 12 × Maat 125

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Hoogte	100 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	900 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	36
Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	20

Gewicht	2,217 kg
Productnaamattribuut	36x20G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Insteekscheidingsschotten, breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951761 125
Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951520 125
Sleufrandstrips set 2-delig diepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951570 125