




Steekringsleutelset, Aantal gereedschappen: 20



Bestelgegevens

Bestelnummer	952505 20
GTIN	4062406153069
Artikelklasse	91A

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 952505: 1 st.

HOLEX steekringsleutel nr. 613950 gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27: Resp. 1 st.

Technische beschrijving

Aantal gereedschappen	20
Diepte	500 mm
Breedte in G	10
Diepte in G	20
Breedte	250 mm
Uitvoering	met schroefsleutels (ring- en steeksleutels)
Gewicht	2,587 kg

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	10×20
kleinste geschikte ladefronthoogte	100 mm
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 952505	952001 952505
Steekringsleutel Sleutelwijdte 22 mm	613950 22
Steekringsleutel Sleutelwijdte 24 mm	613950 24
Steekringsleutel Sleutelwijdte 9 mm	613950 9
Steekringsleutel Sleutelwijdte 11 mm	613950 11
Steekringsleutel Sleutelwijdte 6 mm	613950 6
Steekringsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	613950 5,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 12 mm	613950 12
Steekringsleutel Sleutelwijdte 18 mm	613950 18
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613950 16
Steekringsleutel Sleutelwijdte 27 mm	613950 27
Steekringsleutel Sleutelwijdte 19 mm	613950 19
Steekringsleutel Sleutelwijdte 15 mm	613950 15
Steekringsleutel Sleutelwijdte 17 mm	613950 17
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613950 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 20 mm	613950 20
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613950 10
Steekringsleutel Sleutelwijdte 14 mm	613950 14
Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613950 7
Steekringsleutel Sleutelwijdte 21 mm	613950 21
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613950 8

