

Garant GRIDLINE

## Inzetbakken-assortiment, 20×24G, Lades met fronthoogte / type: 50/1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	950460 50/1
GTIN	4062406153113
Artikelklasse	9GB

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×24G.

#### T.b.v.:

Lades 20×24G.

#### Inhoud:

Inzetbakken 1K hoogte 25 mm nr. 951415: 12 × Maat 6×6/4; 4 × maat 2×6/1

Inzetbak-insteekschotjes (10 stuks) nr. 951275: 5 × Maat C

### Technische beschrijving

geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	500 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	20
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	50 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	150 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm

Geschikt voor lades met fronthoogte	250 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	200 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	300 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×24
Materiaal	kunststof
Inzetbakken hoogte	25 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf	≥ 50 mm
Diepte	600 mm
Breedte	500 mm
Hoogte	25 mm
Diepte in G	24
Breedte in G	20
Gewicht	1,383 kg
Productnaamattribuut	20×24G
Producttype	Lade inzetbak

## Accessoires

Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 6X6/4	951415 6X6/4
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 2X6/1	951415 2X6/1
Inzetbak-insteekschotjes Set 10-delig Type C	951275 C