


Garant GRIDLINE

**Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 20×24G, Lades met fronthoogte / type: 125/3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950470 125/3
GTIN	4062406153243
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklit in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×24G.

**T.b.v.:**

Lades 20×24G.

**Inhoud:**

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 125

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 2 × Maat 125

Insteekscheidingschot 5G nr. 951751: 2 × Maat 125

Insteekscheidingschot 10G nr. 951801: 2 × Maat 125

**Technische beschrijving**

Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
geschikt voor lades nuttige breedte in G	20
Geschikt voor lades nuttige breedte	500 mm
Hoogte	100 mm

Nuttig ladeoppervlak in G	20x24
Gewicht	1,208 kg
Productnaamattribuut	20x24G
Producttype	Lade tussenschot

## Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951580 125
Insteekscheidingsschotten,breedte 10G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951801 125
Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951530 125
Insteekscheidingsschotten,breedte 5G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951751 125