

Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 20×24G, Lades met fronthoogte / type: 125/1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950470 125/1
GTIN	4062406153229
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklit in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×24G.

T.b.v.:

Lades 20×24G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 125

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 4 × Maat 125

Insteekscheidingschot 4G nr. 951741: 10 × Maat 125

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	20×24
Hoogte	100 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	500 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
geschikt voor lades nuttige breedte in G	20

Gewicht	1,84 kg
Productnaamattribuut	20x24G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951530 125
Insteekscheidingschotten,breedte 4G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951741 125
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951580 125