


Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 20×24G, Lades met fronthoogte / type: 100/3**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950470 100/3
GTIN	4062406153212
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×24G.

T.b.v.:

Lades 20×24G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 100

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 2 × Maat 100

Insteekscheidingschot 5G nr. 951751: 2 × Maat 100

Insteekscheidingschot 10G nr. 951801: 2 × Maat 100

Technische beschrijving

Hoogte	75 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	500 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	20×24

geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Gewicht	0,99 kg
Productnaamattribuut	20x24G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Insteekscheidingsschotten,breedte 5G Geschikt voor lade-fronthoogte 100 mm	951751 100
Insteekscheidingsschotten,breedte 10G Geschikt voor lade-fronthoogte 100 mm	951801 100
Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 100 mm	951530 100
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 100 mm	951580 100