


Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 26×24G, Lades met fronthoogte / type: 75/3**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950520 75/3
GTIN	4062406153359
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklipd in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×24G.

T.b.v.:

Lades 26×24G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 75

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 3 × Maat 75

Insteekscheidingschot 6G nr. 951761: 11 × Maat 75

Insteekscheidingschot 8G nr. 951781: 3 × Maat 75

Technische beschrijving

geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
Geschikt voor lades nuttige breedte	650 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Hoogte	50 mm

Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Gewicht	0,885 kg
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951580 75
Insteekscheidingsschotten,breedte 8G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951781 75
Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951530 75
Insteekscheidingsschotten,breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951761 75