


Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 26×24G, Lades met fronthoogte / type: 100/2**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 950520 100/2 |
| GTIN | 4062406153373 |
| Artikelklasse | 9GB |

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×24G.

T.b.v.:

Lades 26×24G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 100

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 4 × Maat 100

Insteekscheidingschot 5G nr. 951751: 8 × Maat 100

Insteekscheidingschot 6G nr. 951761: 2 × Maat 100

Technische beschrijving

| | |
|--|--------|
| Nuttig ladeoppervlak in G | 26×24 |
| Geschikt voor lades met fronthoogte | 100 mm |
| geschikt voor lades nuttige diepte in G | 24 |
| Geschikt voor lades nuttige breedte | 650 mm |
| geschikt voor lades nuttige breedte in G | 26 |
| Hoogte | 75 mm |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Geschikt voor lades nuttige diepte | 600 mm |
| Gewicht | 1,598 kg |
| Productnaamattribuut | 26x24G |
| Producttype | Lade tussenschot |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm | 951580 100 |
| Insteekscheidingsschotten,breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm | 951761 100 |
| Insteekscheidingsschotten,breedte 5G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm | 951751 100 |
| Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm | 951530 100 |