


Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 26×24G, Lades met fronthoogte / type: 125/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950520 125/2
GTIN	4062406153403
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×24G.

T.b.v.:

Lades 26×24G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 125

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 4 × Maat 125

Insteekscheidingschot 5G nr. 951751: 8 × Maat 125

Insteekscheidingschot 6G nr. 951761: 2 × Maat 125

Technische beschrijving

Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Hoogte	100 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm

Geschikt voor lades nuttige breedte	650 mm
Gewicht	1,934 kg
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951580 125
Insteekscheidingsschotten,breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951761 125
Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951530 125
Insteekscheidingsschotten,breedte 5G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951751 125