

Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 26×24G, Lades met fronthoogte / type: 125/1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950520 125/1
GTIN	4062406153397
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×24G.

T.b.v.:

Lades 26×24G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 125

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 5 × Maat 125

Insteekscheidingschot 4G nr. 951741: 20 × Maat 125

Insteekscheidingschot 6G nr. 951761: 4 × grootte 125

Technische beschrijving

geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	650 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
Hoogte	100 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm

Nuttig ladeoppervlak in G	26x24
Gewicht	2,564 kg
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951580 125
Insteekscheidingsschotten,breedte 6G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951761 125
Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951530 125
Insteekscheidingsschotten,breedte 4G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951741 125