

Garant GRIDLINE

**Inzetbakken-assortiment, 36×24G, Lades met fronthoogte / type: 50/2****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 950560 50/2   |
| GTIN          | 4062406153526 |
| Artikelklasse | 9GB           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×24G.

**T.b.v.:**

Lades 36×24G.

**Inhoud:**

Inzetbakken 1K nr. 951415: 18 × Maat 6×8/3

Inzetbak-insteekschotjes (10 stuks) nr. 951275: 6 × Maat B

**Technische beschrijving**

|  |           |
|--|-----------|
| Nuttig ladeoppervlak in G                | 36×24     |
| Geschikt voor lades nuttige diepte       | 600 mm    |
| geschikt voor lades nuttige breedte in G | 36        |
| Materiaal                                | kunststof |
| geschikt voor lades nuttige diepte in G  | 24        |
| Geschikt voor lades nuttige breedte      | 900 mm    |
| Inzetbakken hoogte                       | 25 mm     |
| Geschikt voor lades met fronthoogte      | 75 mm     |
| Geschikt voor lades met fronthoogte      | 50 mm     |

|  |               |
|--|---------------|
| Geschikt voor lades met fronthoogte      | 150 mm        |
| Geschikt voor lades met fronthoogte      | 125 mm        |
| Geschikt voor lades met fronthoogte      | 100 mm        |
| Geschikt voor lades met fronthoogte      | 250 mm        |
| Geschikt voor lades met fronthoogte      | 200 mm        |
| Geschikt voor lades met fronthoogte      | 300 mm        |
| geschikt bij lades met fronthoogte vanaf | ≥ 50 mm       |
| Breedte in G                             | 36            |
| Diepte                                   | 600 mm        |
| Breedte                                  | 900 mm        |
| Diepte in G                              | 24            |
| Hoogte                                   | 25 mm         |
| Gewicht                                  | 2,19 kg       |
| Productnaamattribuut                     | 36x24G        |
| Producttype                              | Lade inzetbak |

## Accessoires

|  |              |
|--|--------------|
| Inzetbak-insteekschotjesSet 10-delig Type B                  | 951275 B     |
| Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedtexdiepte in G / type 6X8/3 | 951415 6X8/3 |