


Garant GRIDLINE

**Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 36×24G, Lades met fronthoogte / type: 100/1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950570 100/1
GTIN	4062406153564
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×24G.

**T.b.v.:**

Lades 36×24G.

**Inhoud:**

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 100

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 7 × Maat 100

Insteekscheidingschot 4G nr. 951741: 16 × Maat 100

Insteekscheidingschot 5G nr. 951751: 12 × Maat 100

**Technische beschrijving**

Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Hoogte	75 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
geschikt voor lades nuttige breedte in G	36

Geschikt voor lades nuttige breedte	900 mm
Gewicht	2,746 kg
Productnaamattribuut	36x24G
Producttype	Lade tussenschot

## Accessoires

Insteekscheidingsschotten,breedte 4G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951741 100
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951580 100
Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951530 100
Insteekscheidingsschotten,breedte 5G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951751 100