


Garant GRIDLINE

**Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 36×24G, Lades met fronthoogte / type: 125/3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950570 125/3
GTIN	4062406153656
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×24G.

**T.b.v.:**

Lades 36×24G.

**Inhoud:**

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 125

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 4 × Maat 125

Insteekscheidingsschot 4G nr. 951741: 2 × Maat 125

Insteekscheidingsschot 8G nr. 951781: 6 × Maat 125

**Technische beschrijving**

Hoogte	100 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	900 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	36
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24

Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Gewicht	2,022 kg
Productnaamattribuut	36x24G
Producttype	Lade tussenschot

## Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951580 125
Insteekscheidingsschotten,breedte 8G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951781 125
Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951530 125
Insteekscheidingsschotten,breedte 4G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951741 125