


Garant GRIDLINE

**Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 36×24G, Lades met fronthoogte / type: 75/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950570 75/2
GTIN	4062406153540
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×24G.

**T.b.v.:**

Lades 36×24G.

**Inhoud:**

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 75

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 5 × Maat 75

Insteekscheidingschot 6G nr. 951761: 12 × Maat 75

**Technische beschrijving**

Geschikt voor lades nuttige breedte	900 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	36
Hoogte	50 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24

Gewicht	0,978 kg
Productnaamattribuut	36x24G
Producttype	Lade tussenschot

---

## Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951580 75
Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951530 75
Insteekscheidingschotten,breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951761 75