

Garant GRIDLINE

**Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 36×24G, Lades met fronthoogte / type: 75/1****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 950570 75/1   |
| GTIN          | 4062406153533 |
| Artikelklasse | 9GB           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×24G.

**T.b.v.:**

Lades 36×24G.

**Inhoud:**

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 75

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 7 × Maat 75

Insteekscheidingschot 4G nr. 951741: 16 × Maat 75

Insteekscheidingschot 5G nr. 951751: 12 × Maat 75

**Technische beschrijving**

|  |        |
|--|--------|
| Nuttig ladeoppervlak in G                | 36×24  |
| geschikt voor lades nuttige diepte in G  | 24     |
| geschikt voor lades nuttige breedte in G | 36     |
| Geschikt voor lades met fronthoogte      | 75 mm  |
| Hoogte                                   | 50 mm  |
| Geschikt voor lades nuttige diepte       | 600 mm |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Geschikt voor lades nuttige breedte | 900 mm           |
| Gewicht                             | 1,306 kg         |
| Productnaamattribuut                | 36x24G           |
| Producttype                         | Lade tussenschot |

## Accessoires

|  |           |
|--|-----------|
| Insteekscheidingsschotten,breedte 5G Geschikt voor lade-<br>fronthoogte 75 mm  | 951751 75 |
| Insteekscheidingsschotten,breedte 4G Geschikt voor lade-<br>fronthoogte 75 mm  | 951741 75 |
| Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade-<br>fronthoogte 75 mm | 951580 75 |
| Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade-<br>fronthoogte 75 mm       | 951530 75 |