


Garant GRIDLINE

Sleuvscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 36×24G, Lades met fronthoogte / type: 75/3**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950570 75/3
GTIN	4062406153557
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleuvscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleuvscheidingsstrips worden stevig vastgeklit in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleuvscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×24G.

T.b.v.:

Lades 36×24G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 75

Sleuvscheidingsstrips nr. 951530: 4 × Maat 75

Insteekscheidingschot 4G nr. 951741: 2 × Maat 75

Insteekscheidingschot 8G nr. 951781: 6 × Maat 75

Technische beschrijving

geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Geschikt voor lades nuttige breedte	900 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	36

Hoogte	50 mm
Gewicht	0,87 kg
Productnaamattribuut	36x24G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951580 75
Insteekscheidingsschotten,breedte 8G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951781 75
Insteekscheidingsschotten,breedte 4G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951741 75
Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951530 75