

Garant GRIDLINE

**Sleuvscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 46×24G, Lades met fronthoogte / type: 75/1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950620 75/1
GTIN	4062406153717
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Randstrips, sleuvscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleuvscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleuvscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 46×24G.

**T.b.v.:**

Lades 46×24G.

**Inhoud:**

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 75

Sleuvscheidingsstrips nr. 951530: 7 × Maat 75

Insteekscheidingsschot 4G nr. 951741: 3 × Maat 75

Insteekscheidingsschot 6G nr. 951761: 21 × Maat 75

**Technische beschrijving**

geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Geschikt voor lades nuttige breedte	1150 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	46
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	46×24

Hoogte	50 mm
Gewicht	1,445 kg
Productnaamattribuut	46x24G
Producttype	Lade tussenschot

## Accessoires

Insteekscheidingsschotten,breedte 4G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951741 75
Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951530 75
Insteekscheidingsschotten,breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951761 75
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951580 75