

Garant GRIDLINE

**Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 46×24G, Lades met fronthoogte / type: 100/1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950620 100/1
GTIN	4062406153724
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 46×24G.

**T.b.v.:**

Lades 46×24G.

**Inhoud:**

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 100

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 7 × Maat 100

Insteekscheidingschot 4G nr. 951741: 3 × Maat 100

Insteekscheidingschot 6G nr. 951761: 21 × Maat 100

**Technische beschrijving**

Nuttig ladeoppervlak in G	46×24
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Hoogte	75 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	46
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Geschikt voor lades nuttige breedte	1150 mm

Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Gewicht	2,887 kg
Productnaamattribuut	46x24G
Producttype	Lade tussenschot

## Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951580 100
Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951530 100
Insteekscheidingschotten,breedte 4G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951741 100
Insteekscheidingschotten,breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951761 100