


Garant GRIDLINE

Sleuvscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 56×24G, Lades met fronthoogte / type: 100/3**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950670 100/3
GTIN	4062406153847
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleuvscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleuvscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleuvscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 56×24G.

T.b.v.:

Lades 56×24G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 100

Sleuvscheidingsstrips nr. 951530: 4 × Maat 100

Insteekscheidingschot 10G nr. 951801: 6 × Maat 100

Insteekscheidingschot 12G nr. 951821: 3 × Maat 100

Technische beschrijving

Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	1400 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	56×24
Hoogte	75 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24

geschikt voor lades nuttige breedte in G	56
Gewicht	1,96 kg
Productnaamattribuut	56x24G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Insteekscheidingsschotten,breedte 12G Geschikt voor lade-fronthoogte 100 mm	951821 100
Insteekscheidingsschotten,breedte 10G Geschikt voor lade-fronthoogte 100 mm	951801 100
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 100 mm	951580 100
Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 100 mm	951530 100