

Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 56×24G, Lades met fronthoogte / type: 100/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950670 100/2
GTIN	4062406153830
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 56×24G.

T.b.v.:

Lades 56×24G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 100

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 6 × Maat 100

Insteekscheidingschot 8G nr. 951781: 15 × Maat 100

Technische beschrijving

Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	1400 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	56×24
geschikt voor lades nuttige breedte in G	56
Hoogte	75 mm

Gewicht	2,63 kg
Productnaamattribuut	56x24G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951530 100
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951580 100
Insteekscheidingschotten,breedte 8G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951781 100