

Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 56×24G, Lades met fronthoogte / type: 75/1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950670 75/1
GTIN	4062406153809
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklit in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 56×24G.

T.b.v.:

Lades 56×24G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 75

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 7 × Maat 75

Insteekscheidingschot 6G nr. 951761: 18 × Maat 75

Insteekscheidingschot 10G nr. 951801: 2 × Maat 75

Technische beschrijving

geschikt voor lades nuttige breedte in G	56
Geschikt voor lades nuttige breedte	1400 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Hoogte	50 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24

Nuttig ladeoppervlak in G	56x24
Gewicht	1,408 kg
Productnaamattribuut	56x24G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 75 mm	951530 75
Insteekscheidingschotten,breedte 10G Geschikt voor lade-fronthoogte 75 mm	951801 75
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 75 mm	951580 75
Insteekscheidingschotten,breedte 6G Geschikt voor lade-fronthoogte 75 mm	951761 75