

Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 56×24G, Lades met fronthoogte / type: 125/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950670 125/2
GTIN	4062406153861
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklit in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 56×24G.

T.b.v.:

Lades 56×24G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 125

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 6 × Maat 125

Insteekscheidingschot 8G nr. 951781: 15 × Maat 125

Technische beschrijving

Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	56×24
geschikt voor lades nuttige breedte in G	56
Geschikt voor lades nuttige breedte	1400 mm
Hoogte	100 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24

Gewicht	3,155 kg
Productnaamattribuut	56x24G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951580 125
Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951530 125
Insteekscheidingschotten,breedte 8G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951781 125