

Garant GRIDLINE

**Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 56×24G, Lades met fronthoogte / type: 75/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950670 75/2
GTIN	4062406153816
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklit in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 56×24G.

**T.b.v.:**

Lades 56×24G.

**Inhoud:**

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 75

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 6 × Maat 75

Insteekscheidingschot 8G nr. 951781: 15 × Maat 75

**Technische beschrijving**

Geschikt voor lades nuttige breedte	1400 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Nuttig ladeoppervlak in G	56×24
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Hoogte	50 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	56

Gewicht	1,438 kg
Productnaamattribuut	56x24G
Producttype	Lade tussenschot

---

## Accessoires

Insteekscheidingsschotten, breedte 8G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951781 75
Sleufrandstrips set 2-delig diepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951580 75
Sleufscheidingsstrips diepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951530 75