

HOLEX**Drieklaw staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	312911 200
GTIN	4062406154615
Artikelklasse	32W

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid, nauwkeuriger dan volgens DIN 6386.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. De houder wordt vanaf de achterkant met schroeven bevestigd. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:**DIN 702-4.****Levering:**

Inclusief: 1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrap.

1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrap.

1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken nr. 312971 – 312986.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	4000 min ⁻¹
Hoogte met bekken H ₂	107 mm
Doorlaat E	55 mm
Buiten-Ø A	200 mm
Gewicht	17,5 kg
Centreer-Ø B	160 mm
Centreerdiepte C	4 mm
Hoogte zonder bekken H ₁	78 mm
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Staal
Kleurcode voor accessoires	HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattypen 200	312981 200
Werkstukaanslag Hoogte h 15 mm	313033 15
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattypen 200	312970 200
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaattypen 200	312976 200
Boorbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaattypen 200	312986 200
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattypen 200	312971 200
Werkstukaanslag, basismodule Hoogte h 15 mm	313036 15